



80262170



KNX Bewegungsmelder-Modul 1,1 m mit integriertem Busankoppler Q.x/K.x

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Empfohlene Montagehöhe	1,10 - 1,10 m
------------------------	---------------

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	ETS easy
Minimale Einschaltdauer	10 s

Funktionen

Maximale Einschaltdauer	30 min
-------------------------	--------

Konnektivität

Mit Bussystem KNX-Funk	Nein
------------------------	------

Spannung

Betriebsspannung über Bus	21 - 32 V
---------------------------	-----------

Lieferumfang

Busankopplung inklusive	Ja
-------------------------	----

Elektrischer Strom

Stromaufnahme Bus Datentransfer	10 mA
---------------------------------	-------

Beleuchtung

Ansprechelligkeit einstellbar	5 - 1000 lx
-------------------------------	-------------

Erfassung

Erfassungswinkel einstellbar	45 - 90 °
Erfassungswinkel horizontal	90 - 180

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

Werkstoff

Werkstoff	Metall Kunststoff
-----------	----------------------

Texte

Drucktaster	Mit Taste für Automatik/Dauer-EIN/Dauer-AUS
Betriebsart	Mit Testbetrieb Master/Slave Betrieb zur Abdeckung großer Erfassungsbereiche Mit 3 Betriebsarten: Automatik/Dauer EIN/Dauer AUS
Funktion	Anwesenheitssimulation Mit Partyfunktion
Montageart	Mit Spreizkrallen Mit Demontageschutz

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----