



32723512

**Schlüssel-Schalter, 3 Positionen und Aufdruck '0', '1' und '2' AP W.1 polarweiß**

**Technische Eigenschaften**

**Werkstoff**

Farbe	Polarweiß
RAL Nummer	9010

**Bedienelemente und Anzeigen**

Jalousieschalter/-taster	Schalter 1-polig
--------------------------	------------------

**Werkstoff**

Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

**Spannung**

Nennspannung	250 V
--------------	-------

**Elektrischer Strom**

Schaltstrom	10 A
Schaltstrom	10 A

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55
--------------------------------	------

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-40 - 30 °C
--------------------	-------------

**Texte**

Schaltart/Variante	1-polig
Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Montageart	Für Schraubbefestigung
Anschluss mit Kabelschuh	Mit Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung Mit 2 Einrastplätzen für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden Getrennte Eingangsklemmen für Auf und AB
Funktion	Mit Tastrastfunktion

**Geeignet für**

W.1	
-----	--

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja