



32723512

Comm. a chiave x ven. simb. da muro mors.ingr.separ. Serie W.1 bianc pol op

Caratteristiche tecniche

Materiali

Colore	Bianco polare
Codice RAL	9010

Controlli e indicatori

Tipo di comando/pulsante per veneziane	Interruttore a 1 polo
--	-----------------------

Materiali

finitura superficiale	Opaco
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Non trattato

Condizioni di impiego

Tensione nominale	250 V
-------------------	-------

Corrente

Corrente di commutazione	10 A
Corrente di commutazione	10 A

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP55
---	------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-40 - 30 °C
-------------------------	-------------

Testo

Tipo di commutazione	1 polo
Tipo di connessione	Con morsetti a vite
Tipo di montaggio	Per fissaggio a vite
Morsetto	Con morsetto di giunzione a 2 conduttori Wago per il cablaggio Con 2 punti a scatto per morsetti di giunzione a 2 conduttori Wago nel pavimento dell'edificio Morsetti d'ingresso separati per SU e GIÙ
Funzione	Con funzione di scatto pulsante

Adatto per

W.1

Sostenibilità

Senza alogeni	Si
Conformità REACh - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si