



XEM510

### Gestor carga local 10 puntos

#### Características técnicas

##### Tensión

Tensión nominal	230 - 230 V
-----------------	-------------

##### Equipo

Con interfaz de comunicación	Sí
Con liberación de emergencia en caso de corte de corriente	No

##### Dimensiones

Dimensiones	85 x 70 mm
Altura	85 mm
Anchura	70 mm
Profundidad	65 mm

##### Conectividad

Número de puntos de carga	10
---------------------------	----

##### Potencia

Potencia consumida	5 W
--------------------	-----

##### Seguridad

Índice de protección IP	IP20
-------------------------	------

##### Corriente eléctrica

Número de circuitos de entrada	3
--------------------------------	---

##### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-25 - 55 °C
-------------------------------	-------------

##### Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

##### Instalación, montaje

Montaje en	Perfil DIN
------------	------------