



XEM510

### Gestor carga local hasta 10 puntos

#### Características técnicas

##### Tensión

Tensión nominal 230 - 230 V

##### Equipo

Con interfaz de comunicación Sí

Con disparo de emergencia en caso de corte de corriente No

##### Dimensiones

Dimensiones 85 x 70 mm

Altura 85 mm

Anchura 70 mm

Profundidad 65 mm

##### Conectividad

Número de puntos de carga 10

##### Potencia

Potencia consumida 5 W

##### Seguridad

Clase de protección de entrada (IP) IP20

##### Corriente eléctrica

Número de circuitos de entrada 3

##### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -25 - 55 °C

##### Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

##### Instalación, montaje

Montaje en Perfil DIN