



XEM510

Server OCPP per gestione fino a 10 stazioni di ricarica senza backend

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione nominale	230 - 230 V
-------------------	-------------

Equipaggiamento

Con interfaccia di comunicazione	Si
Con sblocco di emergenza in caso di interruzione di corrente	No

Serie

Serie	85 x 70 mm
Altezza	85 mm
Larghezza	70 mm
Profondità	65 mm

Connettività

Numero di stazioni di ricarica	10
--------------------------------	----

Potenza

Potenza assorbita	5 W
-------------------	-----

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Corrente

Numero di circuiti di ingresso	3
--------------------------------	---

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-25 - 55 °C
-------------------------	-------------

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Installazione, montaggio

Montaggio su	Guida DIN
--------------	-----------