



XEM510

## Lokale laadmanager 10/RFID Witty Share/Park

### Technische eigenschappen

#### Spanning

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Nominale spanning | 230 - 230 V |
|-------------------|-------------|

#### Samenstelling

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Met communicatie-interface             | Ja  |
| Met ontgrendelfunctie bij stroomuitval | Nee |

#### Afmetingen

|            |            |
|------------|------------|
| Afmetingen | 85 x 70 mm |
| Hoogte     | 85 mm      |
| Breedte    | 70 mm      |
| Diepte     | 65 mm      |

#### Aansluitmogelijkheden

|                     |    |
|---------------------|----|
| Aantal oplaadpunten | 10 |
|---------------------|----|

#### Vermogen

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Opgenomen vermogen in W | 5 W |
|-------------------------|-----|

#### Veiligheid

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--------------------------------------------|------|

#### Stroom / temperatuur

|                 |   |
|-----------------|---|
| Aantal ingangen | 3 |
|-----------------|---|

#### Gebruiksvoorwaarden

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -25 - 55 °C |
|---------------------|-------------|

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

#### Installatie, montage

|               |          |
|---------------|----------|
| Gemonteerd op | DIN-rail |
|---------------|----------|