



XEM510

Gestor Local de Carga para 10 pontos carga OCPP

Características técnicas

Tensão

Tensão nominal	230 - 230 V
----------------	-------------

Equipamento

Com interface de comunicação	Sim
Com saída p/ falta de corrente	Não

Dimensões

Dimensões	85 x 70 mm
Altura	85 mm
Largura	70 mm
Profundidade	65 mm

Conectividade

Número de pontos de carregamento	10
----------------------------------	----

Potência

Potência consumida	5 W
--------------------	-----

índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Intensidade de corrente

N.º de circuitos de entrada	3
-----------------------------	---

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-25 - 55 °C
------------------------------	-------------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Instalação / montagem

Montagem	Calha DIN
----------	-----------