



XEM510

### Gestor Local de Carga p/ 10 PC

#### Características técnicas

##### Tensão

|                |             |
|----------------|-------------|
| Tensão nominal | 230 - 230 V |
|----------------|-------------|

##### Equipamento

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Com interface de comunicação   | Sim |
| Com saída p/ falta de corrente | Não |

##### Dimensões

|              |            |
|--------------|------------|
| Dimensões    | 85 x 70 mm |
| Altura       | 85 mm      |
| Largura      | 70 mm      |
| Profundidade | 65 mm      |

##### Conetividade

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Número de pontos de carregamento | 10 |
|----------------------------------|----|

##### Potência

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Potência consumida | 5 W |
|--------------------|-----|

##### Segurança

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Índice de proteção IP | IP20 |
|-----------------------|------|

##### Corrente elétrica

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| N.º de circuitos de entrada | 3 |
|-----------------------------|---|

##### Condições de utilização

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Temperatura de funcionamento | -25 - 55 °C |
|------------------------------|-------------|

##### Frequência

|            |            |
|------------|------------|
| Frequência | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

##### Instalação, montagem

|          |           |
|----------|-----------|
| Montagem | Calha DIN |
|----------|-----------|