



XEM510

Upravljanje opterećenjem/OCPP server za 10 punjača-bez backend konekcije

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni napon 230 - 230 V

Oprema

Sa komunikacijskim sučeljem/interfejsom Da

Sa hitnim otpuštanjem u slučaju nestanka struje Ne

Dimenzije

Dimenzije 85 x 70 mm

Visina 85 mm

Širina 70 mm

Dubina 65 mm

Povezivost

Broj izlaza za punjenje 10

Snaga

Apsorbirana snaga 5 W

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP20

Električna struja

Broj ulaznih strujnih krugova 3

Uvjeti korištenja

Radna temperatura -25 - 55 °C

Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

Instalacija, montaža

Montiranje na DIN šina