



XEM510

Local load manager pro 10 nabíjecích stanic wittysare I park bez backend

Technické vlastnosti

Napětí

Jmenovité napětí 230 - 230 V

Vybavení

S komunikačním rozhraním Ano

S nouzovým uvolněním při výpadku proudu Ne

Rozměry

Rozměry 85 x 70 mm

Výška 85 mm

Šířka 70 mm

Hloubka 65 mm

Konektivita

Počet nabíjecích bodů 10

Výkon

Spotřebovaný výkon ve W 5 W

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP20

Elektrický proud

Počet vstupních obvodů 3

Podmínky použití

Provozní teplota -25 - 55 °C

Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

Instalace, montáž

Montáž Lišta DIN