



XEM510

## WITTY ΤΟΠΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ 1-10 ΣΤΑΘΜΩΝ WITTY SHARE

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Τάση

Όνομαστική τάση 230 - 230 V

#### Εξοπλισμός

Με διεπαφή επικοινωνίας Ναι

Με απελευθέρωση έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση διακοπής ρεύματος Όχι

#### Διαστάσεις

Διαστάσεις 85 x 70 mm

Ύψος 85 mm

Πλάτος 70 mm

Βάθος 65 mm

#### Συνδεσιμότητα

Αριθμός σημείων φόρτισης 10

#### Ισχύς

Κατανάλωση ισχύος 5 W

#### Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Αριθμός κυκλωμάτων εισόδου 3

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -25 - 55 °C

#### Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Ράγα DIN