



MM521N

Motorna zaštitna sklopka veličina 2, podesiva od 16 do 25A 230/400V

#### Tehničke karakteristike

##### Električna struja

Nazivna struja 25 A

##### Dimenzije

Visina 140 mm

Širina 55 mm

Dubina 160 mm

##### Arhitektura

Kontrolni/radni element Kratka okretna tipka

Broj polova 3

##### Napon

Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp 6000 V

Kategorija prenapona prema standardu IEC 60947-1 3

Vrsta napajanja AC

##### Povezivost

Kontrola vrste veze i aux kontakt Vijčana stezaljka

##### Oprema

Može se plombirati Ne

Sa pomoćnim kontaktom Ne

Sa termičkom zaštitom Da

##### Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP20

##### Instalacija, montaža

Montiranje na DIN šina

##### Održivost

Usklađeno sa RoHS Da