



MM522N

**Guardamotor 3P Tamaño 2 Regulable 25-32A**

**Características técnicas**

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada	32 A
----------------------------	------

**Dimensiones**

Altura	140 mm
Anchura	55 mm
Profundidad	160 mm

**Arquitectura**

Elemento de control/operación	Maneta rotativa corta
Número de polos	3

**Tensión**

Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)	6000 V
Categoría de sobretensión según IEC60947-1	3
Tipo de alimentación de tensión	CA

**Conectividad**

Control de tipo de conexión y contacto auxiliar	Borne de tornillo
---	-------------------

**Equipo**

Sellable	No
Con contacto auxiliar	No
Con protección térmica	Sí

**Seguridad**

Índice de protección IP	IP20
-------------------------	------

**Instalación, montaje**

Montaje en	Perfil DIN
------------	------------

**Sostenibilidad**

Conforme con RoHS	Sí
-------------------	----