



MM524N

Wyłącznik silnikowy wielkość 2, 40-50A

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	50 A
-----------------	------

Wymiary

Wysokość	140 mm
Szerokość	55 mm
Głębokość	160 mm

Architektura

Element sterujący/obsługowy	Krótką dźwigniaobrotowa
Liczba biegunów	3

Napięcie

Znamionowe napięcie udarowe Uimp	6000 V
Kategoria przepięciowa	3
Typ napięcia zasilania	AC

Łączność

Rodzaj połączenia sterowania i styk aux	Zacisk śrubowy
---	----------------

Sprzęt

Plombowane	Nie
Ze stykiem pomocniczym	Nie
Z zabezpieczeniem termicznym	Tak

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Szyna DIN
----------------	-----------

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----