



MM525N

Motorna zaštitna sklopka veličina 2, podesiva od 50 do 58A 230/400V

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja	58 A
----------------	------

Dimenzije

Visina	140 mm
Širina	55 mm
Dubina	160 mm

Arhitektura

Kontrolni/radni element	Kratka okretna tipka
Broj polova	3

Napon

Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp	6000 V
Kategorija prenapona prema standardu IEC 60947-1	3
Vrsta napajanja	AC

Povezivost

Kontrola vrste veze i aux kontakt	Vijčana stezaljka
-----------------------------------	-------------------

Oprema

Može se plombirati	Ne
Sa pomoćnim kontaktom	Ne
Sa termičkom zaštitom	Da

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

Instalacija, montaža

Montiranje na	DIN šina
---------------	----------

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----