



MM525N

Автоматичний вимикач для захисту двигуна, розмір-2, I=50-58A, 3М

Технічні характеристики

Електричний струм

Номінальний струм	58 A
-------------------	------

Розміри

Висота	140 mm
Ширина	55 mm
Глибина	160 mm

Архітектура

Кількість полюсів	3
-------------------	---

Напруга

Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp	6000 V
Категорія перенапруги згідно з IEC 60947-1	3

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
-----------------------------------	------

Sustainability

Відповідність RoHS	Yes
--------------------	-----