



HTC310H

**Kommunikationsmodul Modbus RTU h3+ Energy**

**Technische Eigenschaften**

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-25 - 70 °C
Lager-/Transporttemperatur	-35 - 70 °C

**Anschlussmöglichkeiten**

Mit Bussystem KNX-Funk	Nein
------------------------	------

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP20
--------------	------

**Kapazität**

Anzahl Module	2
---------------	---

**Spannung**

Versorgungsspannungsart	DC
Betriebsspannung	24 - 24 V

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt Digitalausgang	1.50 - 1.50 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt Digitaleingang	1.50 - 1.50 mm <sup>2</sup>

**Installation, Montage**

Montage auf	DIN Schiene
-------------	-------------

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----