



HTC310H

Módulo de comunicación sin entradas ni salidas, para h3+ Energy

Características técnicas

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-25 - 70 °C
Temperatura de almacenamiento/transporte	-35 - 70 °C

Conectividad

Con sistema de bus KNX radio	No
------------------------------	----

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP20
-------------------------------------	------

Capacidad

Número de módulos	2
-------------------	---

Tensión

Tipo de alimentación de tensión	CC
Tensión de empleo	24 - 24 V

Conexión

Sección transversal de salida digital	1,50 - 1,50 mm ²
Sección transversal - entrada digital	1,50 - 1,50 mm ²

Instalación, montaje

Montaje en	Perfil DIN
------------	------------

Sostenibilidad

Conforme RoHS	Sí
---------------	----