



EKQ120LE15

Cassette inox Q12 LE hauteur interne 15mm

Caractéristiques techniques

Architecture

Avec évidement pour revêtement de sol Oui

Forme

Forme Carré

Dimensions

Profondeur de montage	95 mm
Longueur intérieur	244 mm
Largeur de montage	244 mm
Hauteur	77 mm
Plage de nivellement	95 - 282 mm
Taille nominale	244 mm

Configuration

Taille de l'installation (installations sous le sol) Q12

Dimensions

Profondeur pour la mise en place de revêtement 15 mm

Equipement

Support d'appareil pour intégration de boîtes d'encastrement Oui

Conditions d'utilisation

Charge verticale appliquée sur une grande surface (charge lourde)	5 kN
Charge verticale appliquée sur une petite surface	3 kN

Equipement

Nombre d'appareils pouvant être installés	12
Nombre de boîte d'appareillage	3
Nombre de sorties de câbles	1

Installation, montage

Compatible avec l'installation en plancher creux	Oui
Compatible avec l'installation sur faux plancher	Oui

Notice

Entretien du sol Sec

Matière

Couleur sortie de conduit	Acier inoxydable
Matière	Acier inoxydable

Fonctions

Compatible avec les canaux sous le plancher Oui

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK10
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IP en état inutilisé	IP30

Illustrations | dessins

