



EKQ120LE15

Nivelleerbare cassette, Q12, 244x244mm, diepte 15mm, kabeluitvoer, rvs

Technische eigenschappen

Uitvoering

Met uitsparing vloerbedekking	Ja
-------------------------------	----

Vorm

Vorm	Kwadraatvorm
------	--------------

Afmetingen

Inbouwdiepte	95 mm
Inbouwlengthe	244 mm
Inbouwbreedte	244 mm
Hoogte	77 mm
Nivelleerbereik	95 - 282 mm
Nominale grootte	244 mm

Configuratie

Installatieformaat (vloerinstallatiesysteem)	Q12
--	-----

Afmetingen

Dikte van tapijt uitsparing	15 mm
-----------------------------	-------

Samenstelling

Chassisdeel voor cassettes	Ja
----------------------------	----

Gebruiksvoorwaarden

Verticale belasting uitgeoefend over een groot oppervlak (zware belasting)	5 kN
Verticale belasting uitgeoefend op een klein oppervlak	3 kN

Samenstelling

Aantal in te bouwen/aan te sluiten apparaten	12
Aantal outlets	3
Aantal leidinguitlaten	1

Installatie, montage

Geschikt voor verzonken montage in de vloer	Ja
Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie	Ja

Instructies

Onderhoud van vloer	Droog
---------------------	-------

Materiaal

Kleur leidinguitvoer	RVS
Materiaal	RVS

Functies

Geschikt voor vloergoot	Ja
-------------------------	----

Veiligheid

Slagvastheid IK	IK10
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Beschermingsklasse in ongebruikte toestand	IP30

Afbeeldingen | tekeningen

