



EKQ120LE15

Technické vlastnosti

Architektura

S prostorem pro koberec	Ano
-------------------------	-----

Tvar

Tvar	Čtvercový
------	-----------

Rozměry

Vestavěná hloubka	95 mm
Vestavěná délka	244 mm
Vestavěná šířka	244 mm
Výška	77 mm
Rozsah nivelace	95 - 282 mm
Jmenovitá velikost	244 mm

Konfigurace

Instalační velikost (podlahová instalace)	Q12
---	-----

Rozměry

Tloušťka prohlubně pro koberec	15 mm
--------------------------------	-------

Vybavení

Část podvozku pro prohlubně zařízení	Ano
--------------------------------------	-----

Podmínky použití

Svislé zatížení působící na velkou plochu (velké zatížení)	5 kN
Svislé zatížení působící na malou plochu	3 kN

Vybavení

Počet vestavěných zařízení	12
Počet zásuvkových boxů	3
Počet výstupů potrubí	1

Instalace, montáž

Vhodné pro zapuštěnou podlahovou montáž	Ano
Vhodné pro instalaci do zvýšené podlahy	Ano

Instrukce

Údržba podlah	Suché
---------------	-------

Materiál

Barva výstupu potrubí	Nerezová ocel
Materiál	Nerezová ocel

Funkce

Vhodné pro podlahový žlab	Ano
---------------------------	-----

Bezpečnost

Mechanická odolnost IK	IK10
Stupeň krytí IP	IP20
Třída ochrany v nepoužívaném stavu	IP30

Ilustrace a výkresy

