



EKR120LE15

**Nivel. Edelstahlkassette R12 mit Leitungsauslass für 12x45er Module Belag T=15mm**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

Mit Bodenbelagsaussparung	Ja
---------------------------	----

**Form**

Form	Rund
------	------

**Abmessungen**

Einbautiefe	95 mm
Einbaudurchmesser	306 mm
Höhe	77 mm
Nivellierbereich	95 - 282 mm
Nenngröße	306 mm

**Konfiguration**

Einbaugröße (Unterflursysteme)	R12
--------------------------------	-----

**Abmessungen**

Tiefe der Bodenbelagsaussparung	15 mm
---------------------------------	-------

**Ausstattung**

Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebecher	Ja
--	----

**Einsatzbedingungen**

Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last)	5 kN
Vertikale Last auf kleine Oberfläche	3 kN

**Ausstattung**

Anzahl der einbaubaren Geräte	12
Anzahl der Gerätebecher	3
Anzahl der Leitungsauslässe	1

**Installation, Montage**

Geeignet für Bodenvertiefungen	Ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau	Ja

**Anleitung**

Bodenpflege	Trocken
-------------	---------

**Werkstoff**

Farbe Leitungsauslass	Edelstahl
Werkstoff	Edelstahl

**Funktionen**

Geeignet für Unterflurkanal	Ja
-----------------------------	----

**Sicherheit**

Stoßfestigkeit IK	IK10
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Schutzart IP im ungenutzten Zustand	IP30

Abbildungen | Zeichnungen

