



EKR120TM15

**Nivellierbare Edelstahlkassette R12 mit Tubus f. 12x45er Module Belagstiefe 15mm**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

Mit Bodenbelagsaussparung Ja

**Form**

Form Rund

**Abmessungen**

Einbautiefe	95 mm
Einbaudurchmesser	306 mm
Höhe	77 mm
Nivellierbereich	95 - 282 mm
Nenngröße	306 mm

**Konfiguration**

Einbaugröße (Unterflursysteme) R12

**Abmessungen**

Tiefe der Bodenbelagsaussparung 15 mm

**Ausstattung**

Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebecher Ja

**Einsatzbedingungen**

Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last)	5 kN
Vertikale Last auf kleine Oberfläche	3 kN

**Ausstattung**

Anzahl der einbaubaren Geräte	12
Anzahl der Gerätebecher	3
Anzahl der Leitungsauslässe	1
Ausführung Leitungsauslass	Tubus

**Installation, Montage**

Geeignet für Bodenvertiefungen	Ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau	Ja

**Anleitung**

Bodenpflege Nass

**Werkstoff**

Farbe Leitungsauslass	Silber
Werkstoff	Edelstahl

**Funktionen**

Geeignet für Unterflurkanal Ja

**Sicherheit**

Stoßfestigkeit IK	IK10
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Schutzart IP im ungenutzten Zustand	IP54

Abbildungen | Zeichnungen

