



EKR120TM15

Nivellierbare Edelstahlkassette R12 mit Tubus f. 12x45er Module Belagstiefe 15mm

Technische Eigenschaften

Architektur

Mit Bodenbelagsaussparung Ja

Form

Form Rund

Abmessungen

Einbautiefe 95 mm

Einbaudurchmesser 306 mm

Höhe 77 mm

Nivellierbereich 95 - 282 mm

Nenngrösse 306 mm

Konfiguration

Einbaugrösse (Unterflursysteme) R12

Abmessungen

Dicke Bodenbelagsaussparung 15 mm

Ausstattung

Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebecher Ja

Einsatzbedingungen

Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last) 5 kN

Vertikale Last auf kleine Oberfläche 3 kN

Ausstattung

Anzahl der einbaubaren Geräte 12

Anzahl der Gerätebecher 3

Anzahl der Leitungsauslässe 1

Ausführung Leitungsauslass Tubus

Installation, Montage

Geeignet für Hohlbodenmontage Ja

Geeignet für Doppelbodeneinbau Ja

Anleitung

Bodenpflege Nass

Werkstoff

Farbe Leitungsauslass Silber

Werkstoff Edelstahl

Funktionen

Geeignet für Unterflurkanal Ja

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK IK10

Schutzart IP IP20

Schutzart IP im ungenutzten Zustand IP54

Abbildungen | Zeichnungen

