



EKR060BL25

Technické vlastnosti

Architektura

S prostorem pro koberec	Ano
-------------------------	-----

Tvar

Tvar	Kulatý
------	--------

Rozměry

Vestavěná hloubka	105 mm
Vestavěný průměr	215 mm
Výška	87 mm
Rozsah nivelace	105 - 292 mm
Jmenovitá velikost	215 mm

Konfigurace

Instalační velikost (podlahová instalace)	R06
---	-----

Rozměry

Tloušťka prohlubně pro koberec	25 mm
--------------------------------	-------

Vybavení

Část podvozku pro prohlubně zařízení	Ano
--------------------------------------	-----

Podmínky použití

Svislé zatížení působící na velkou plochu (velké zatížení)	5 kN
Svislé zatížení působící na malou plochu	3 kN

Vybavení

Počet vestavěných zařízení	6
Počet zásuvkových boxů	2
Počet výstupů potrubí	0

Instalace, montáž

Vhodné pro zapuštěnou podlahovou montáž	Ano
Vhodné pro instalaci do zvýšené podlahy	Ano

Instrukce

Údržba podlah	Mokrě
---------------	-------

Materiál

Materiál	Nerezová ocel
----------	---------------

Funkce

Vhodné pro podlahový žlab	Ano
---------------------------	-----

Bezpečnost

Mechanická odolnost IK	IK10
Třída ochrany v nepoužívaném stavu	IP54

Ilustrace a výkresy

