



EKR060BL25

Technické vlastnosti

Architektura

S prostorem pro koberec Ano

Tvar

Tvar Kulatý

Rozměry

Vestavěná hloubka 105 mm

Vestavěný průměr 215 mm

Výška 87 mm

Rozsah nivelace 105 - 292 mm

Jmenovitá velikost 215 mm

Konfigurace

Instalační velikost (podlahová instalace) R06

Rozměry

Tloušťka prohlubně pro koberec 25 mm

Vybavení

Část podvozku pro prohlubně zařízení Ano

Podmínky použití

Svislé zatížení působící na velkou plochu (velké zatížení) 5 kN

Svislé zatížení působící na malou plochu 3 kN

Vybavení

Počet vestavěných zařízení 6

Počet zásuvkových boxů 2

Počet výstupů potrubí 0

Instalace, montáž

Vhodné pro zapuštěnou podlahovou montáž Ano

Vhodné pro instalaci do zvýšené podlahy Ano

Instrukce

Údržba podlah Mokrý

Materiál

Materiál Nerezová ocel

Funkce

Vhodné pro podlahový žlab Ano

Bezpečnost

Mechanická odolnost IK IK10

Třída ochrany v nepoužívaném stavu IP54

Ilustrace a výkresy

