



EKQ120TM15

**Cassette inox Q12 TM hauteur interne 15mm**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Avec évidement pour revêtement de sol Oui

**Forme**

Forme Carré

**Dimensions**

Profondeur de montage	95 mm
Longueur intérieur	244 mm
Largeur de montage	244 mm
Hauteur	77 mm
Plage de nivellement	95 - 282 mm
Taille nominale	244 mm

**Configuration**

Taille de l'installation (installations sous le sol) Q12

**Dimensions**

Profondeur pour la mise en place de revêtement 15 mm

**Equipement**

Support d'appareil pour intégration de boîtes d'encastrement Oui

**Conditions d'utilisation**

Charge verticale appliquée sur une grande surface (charge lourde)	5 kN
Charge verticale appliquée sur une petite surface	3 kN

**Equipement**

Nombre d'appareils pouvant être installés	12
Nombre de boîte d'appareillage	3
Nombre de sorties de câbles	1
Type de sortie de câble	Tube

**Installation, montage**

Compatible avec l'installation en plancher creux	Oui
Compatible avec l'installation sur faux plancher	Oui

**Notice**

Entretien du sol Mouillé

**Matière**

Couleur sortie de conduit	Argent
Matière	Acier inoxydable

**Fonctions**

Compatible avec les canaux sous le plancher Oui

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK	IK10
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IP en état inutilisé	IP54

Illustrations | dessins

