



EKQ120TM15

Cassette inox Q12 TM hauteur interne 15mm

Caractéristiques techniques

Architecture

Avec évidement pour revêtement de sol

Oui

Forme

Forme

Carré

Dimensions

Profondeur de montage

95 mm

Longueur intérieur

244 mm

Largeur de montage

244 mm

Hauteur

77 mm

Plage de nivelingment

95 - 282 mm

Taille nominale

244 mm

Configuration

Taille de l'installation (installations sous le sol)

Q12

Dimensions

Profondeur pour la mise en place de revêtement

15 mm

Equipement

Support d'appareil pour intégration de boîtes d'encastrement

Oui

Conditions d'utilisation

Charge verticale appliquée sur une grande surface (charge lourde)

5 kN

Charge verticale appliquée sur une petite surface

3 kN

Equipement

Nombre d'appareils pouvant être installés

12

Nombre de boîte d'appareillage

3

Nombre de sorties de câbles

1

Type de sortie de câble

Tube

Installation, montage

Compatible avec l'installation en plancher creux

Oui

Compatible avec l'installation sur faux plancher

Oui

Notice

Entretien du sol

Mouillé

Matière

Couleur sortie de conduit

Argent

Matière

Acier inoxydable

Fonctions

Compatible avec les canaux sous le plancher

Oui

Sécurité

Résistance aux chocs IK

IK10

Indice de protection IP

IP20

Indice de protection IP en état inutilisé

IP54

Illustrations | dessins

