




EKQ120TM15

tehalit.VE-EE Pokrywa tubus IP54 5kN EKQ12 244x244 15mm stal nierdzewna

### Właściwości techniczne

#### Architektura

Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową Tak

#### Kształt

Kształt Kwadratowy

#### Wymiary

Zakres głębokości wbudowania 95 mm

Długość wbudowania 244 mm

Szerokość wbudowania 244 mm

Wysokość 77 mm

Zakres możliwej niwelacji poziomu 95 - 282 mm

Rozmiar nominalny 244 mm

#### Konfiguracja

Wielkość instalacji (instalacje podpodłogowe) Q12

#### Wymiary

Grubość wgłębienia dywanu 15 mm

#### Sprzęt

Wspornik na uchwycie puszek Tak

#### Warunki użytkowania

Obciążenie pionowe przyłożone na dużej powierzchni (duże obciążenie) 5 kN

Obciążenie pionowe przyłożone na małej powierzchni 3 kN

#### Sprzęt

Liczba wbudowanych urządzeń 12

Liczba skrzynek wyjściowych 3

Liczba wyprowadzeń kablowych 1

Typ wyprowadzeń kablowych Wylot rury

#### Instalacja, montaż

Nadaje się do montażu we wnęce podłogowej Tak

Nadaje się do montażu w podniesionej podłodze Tak

#### Instrukcje

Konserwacja podłogi Mokry

#### Materiały

Kolor wyprowadzenia kablowego Srebrny

Materiał Stal szlachetna

#### Funkcje

Do kanałów podpodłogowych Tak

#### Bezpieczeństwo

Odporność na uderzenie IK IK10

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

Klasa ochrony w stanie nieużywanym IP54

Ilustracje | Rysunki

