



EKQ060BL25

Nivellierbare Edelstahlkassette Q06 für Revisionsöffnung mit Belagtiefe 25mm

Technische Eigenschaften

Architektur

Mit Bodenbelagsaussparung Ja

Form

Form Vierkant

Abmessungen

Einbautiefe 105 mm

Einbaulänge 200 mm

Einbaubreite 200 mm

Höhe 87 mm

Nivellierbereich 105 - 292 mm

Nenngröße 200 mm

Konfiguration

Einbaugröße (Unterflursysteme) Q06

Abmessungen

Tiefe der Bodenbelagsaussparung 25 mm

Ausstattung

Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebecher Ja

Einsatzbedingungen

Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last) 5 kN

Vertikale Last auf kleine Oberfläche 3 kN

Ausstattung

Anzahl der einbaubaren Geräte 6

Anzahl der Gerätebecher 2

Anzahl der Leitungsauslässe 0

Installation, Montage

Geeignet für Bodenvertiefungen Ja

Geeignet für Doppelbodeneinbau Ja

Anleitung

Bodenpflege Nass

Werkstoff

Werkstoff Edelstahl

Funktionen

Geeignet für Unterflurkanal Ja

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK IK10

Schutzart IP im ungenutzten Zustand IP54

Abbildungen | Zeichnungen

