



EKQ060BL25

Nivellierbare Edelstahlkassette Q06 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 25mm

Technische Eigenschaften

Architektur

Mit Bodenbelagsaussparung

Ja

Form

Form

Quadratisch

Abmessungen

Einbautiefe

105 mm

Einbaulänge

200 mm

Einbaubreite

200 mm

Höhe

87 mm

Nivellierbereich

105 - 292 mm

Nenngröße

200 mm

Konfiguration

Einbaugröße (Unterflursysteme)

Q06

Abmessungen

Dicke Bodenbelagsaussparung

25 mm

Ausstattung

Geräteträger zur Aufnahme von Gerätbecher

Ja

Einsatzbedingungen

Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last)

5 kN

Vertikale Last auf kleine Oberfläche

3 kN

Ausstattung

Anzahl der einbaubaren Geräte

6

Anzahl der Gerätbecher

2

Anzahl der Leitungsauslässe

0

Installation, Montage

Geeignet für Hohlbodenmontage

Ja

Geeignet für Doppelbodeneinbau

Ja

Anleitung

Bodenpflege

Nass

Werkstoff

Werkstoff

Edelstahl

Funktionen

Geeignet für Unterflurkanal

Ja

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK

IK10

Schutzart IP im ungenutzten Zustand

IP54

Produktdatenblatt

EKQ060BL25

Abbildungen | Zeichnungen

