



EKQ060BL25

tehalit.VE-EE Pokrywa pełna IP54 5kN EKQ06 200x200 25mm stal nierdzewna

Właściwości techniczne

Architektura

Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową Tak

Kształt

Kształt Kwadratowy

Wymiary

Zakres głębokości wbudowania	105 mm
Długość wbudowania	200 mm
Szerokość wbudowania	200 mm
Wysokość	87 mm
Zakres możliwej niwelacji poziomu	105 - 292 mm
Rozmiar nominalny	200 mm

Konfiguracja

Wielkość instalacji (instalacje podpodłogowe) Q06

Wymiary

Grubość wgłębienia dywanu 25 mm

Sprzęt

Wspornik na uchwycie puszkii Tak

Warunki użytkowania

Obciążenie pionowe przyłożone na dużej powierzchni (duże obciążenie)	5 kN
Obciążenie pionowe przyłożone na małej powierzchni	3 kN

Sprzęt

Liczba wbudowanych urządzeń	6
Liczba skrzynek wyjściowych	2
Liczba wyprowadzeń kablowych	0

Instalacja, montaż

Nadaje się do montażu we wnęcie podłogowej	Tak
Nadaje się do montażu w podniesionej podłodze	Tak

Instrukcje

Konserwacja podłogi Mokry

Materiały

Materiał Stal szlachetna

Funkcje

Do kanałów podpodłogowych Tak

Bezpieczeństwo

Odporność na uderzenie IK	IK10
Klasa ochrony w stanie nieużywanym	IP54

Ilustracje | Rysunki

