



EKR120LE25

Nivel. Edelstahlkassette R12 mit Leitungsauslass für 12x45er Module Belag T=25mm

Technische Eigenschaften

Architektur

Mit Bodenbelagsaussparung Ja

Form

Form Rund

Abmessungen

Einbautiefe 105 mm

Einbaudurchmesser 306 mm

Höhe 87 mm

Nivellierbereich 105 - 292 mm

Nenngrösse 306 mm

Konfiguration

Einbaugrösse (Unterflursysteme) R12

Abmessungen

Dicke Bodenbelagsaussparung 25 mm

Ausstattung

Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebecher Ja

Einsatzbedingungen

Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last) 5 kN

Vertikale Last auf kleine Oberfläche 3 kN

Ausstattung

Anzahl der einbaubaren Geräte 12

Anzahl der Gerätebecher 3

Anzahl der Leitungsauslässe 1

Installation, Montage

Geeignet für Hohlbodenmontage Ja

Geeignet für Doppelbodeneinbau Ja

Anleitung

Bodenpflege Trocken

Werkstoff

Farbe Leitungsauslass Edelstahl

Werkstoff Edelstahl

Funktionen

Geeignet für Unterflurkanal Ja

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK IK10

Schutzart IP IP20

Schutzart IP im ungenutzten Zustand IP30

Abbildungen | Zeichnungen

