



EKR120LE25

**Nivel. Edelstahlkassette R12 mit Leitungsauslass für 12x45er Module Belag T=25mm**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

Mit Bodenbelagsaussparung

Ja

**Form**

Form

Rund

**Abmessungen**

Einbautiefe

105 mm

Einbaudurchmesser

306 mm

Höhe

87 mm

Nivellierbereich

105 - 292 mm

Nenngröße

306 mm

**Konfiguration**

Einbaugröße (Unterflursysteme)

R12

**Abmessungen**

Dicke Bodenbelagsaussparung

25 mm

**Ausstattung**

Geräteträger zur Aufnahme von Gerätbecher

Ja

**Einsatzbedingungen**

Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last)

5 kN

Vertikale Last auf kleine Oberfläche

3 kN

**Ausstattung**

Anzahl der einbaubaren Geräte

12

Anzahl der Gerätbecher

3

Anzahl der Leitungsauslässe

1

**Installation, Montage**

Geeignet für Hohlbodenmontage

Ja

Geeignet für Doppelbodeneinbau

Ja

**Anleitung**

Bodenpflege

Trocken

**Werkstoff**

Farbe Leitungsauslass

Edelstahl

Werkstoff

Edelstahl

**Funktionen**

Geeignet für Unterflurkanal

Ja

**Sicherheit**

Stoßfestigkeit IK

IK10

Schutzart IP

IP20

Schutzart IP im ungenutzten Zustand

IP30

Abbildungen | Zeichnungen

