



EKQ122LE15

Nivel. Edelstahlkassette Q12 OT Leitungsauslass für 12x45er Module Belag T=15mm

Technische Eigenschaften

Architektur

Mit Bodenbelagsaussparung

Ja

Form

Form

Quadratisch

Abmessungen

Einbautiefe

95 mm

Einbaulänge

244 mm

Einbaubreite

244 mm

Höhe

24 mm

Nivellierbereich

95 - 282 mm

Nenngrösse

244 mm

Konfiguration

Einbaugrösse (Unterflursysteme)

Q12

Abmessungen

Dicke Bodenbelagsaussparung

15 mm

Einsatzbedingungen

Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last)

5 kN

Vertikale Last auf kleine Oberfläche

3 kN

Ausstattung

Anzahl der Leitungsauslässe

1

Installation, Montage

Geeignet für Hohlbodenmontage

Ja

Geeignet für Doppelbodeneinbau

Ja

Anleitung

Bodenpflege

Trocken

Werkstoff

Farbe Leitungsauslass

Edelstahl

Werkstoff

Edelstahl

Funktionen

Geeignet für Unterflurkanal

Ja

Sicherheit

Stossfestigkeit IK

IK10

Schutzart IP

IP20

Schutzart IP im ungenutzten Zustand

IP30

Abbildungen | Zeichnungen

