



EKQ122LE15

Cassette inox top Q12 LE hauteur interne 15mm

Caractéristiques techniques

Architecture

Avec évidement pour revêtement de sol Oui

Forme

Forme Carré

Dimensions

Profondeur de montage 95 mm

Longueur intérieur 244 mm

Largeur de montage 244 mm

Hauteur 24 mm

Plage de nivellement 95 - 282 mm

Taille nominale 244 mm

Configuration

Taille de l'installation (installations sous le sol) Q12

Dimensions

Profondeur pour la mise en place de revêtement 15 mm

Conditions d'utilisation

Charge verticale appliquée sur une grande surface (charge lourde) 5 kN

Charge verticale appliquée sur une petite surface 3 kN

Equipement

Nombre de sorties de câbles 1

Installation, montage

Compatible avec l'installation en plancher creux Oui

Compatible avec l'installation sur faux plancher Oui

Notice

Entretien du sol Sec

Matière

Couleur sortie de conduit Acier inoxydable

Matière Acier inoxydable

Fonctions

Compatible avec les canaux sous le plancher Oui

Sécurité

Résistance aux chocs IK IK10

Indice de protection IP IP20

Indice de protection IP en état inutilisé IP30

Illustrations | dessins

