



EKQ122LE15

tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna do bazy IP30 5kN Q12 244x244 15mm stal nierdzewna

Właściwości techniczne

Architektura

Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową Tak

Kształt

Kształt Kwadratowy

Wymiary

Zakres głębokości wbudowania 95 mm

Długość wbudowania 244 mm

Szerokość wbudowania 244 mm

Wysokość 24 mm

Zakres możliwej niwelacji poziomu 95 - 282 mm

Rozmiar nominalny 244 mm

Konfiguracja

Wielkość instalacji (instalacje podpodłogowe) Q12

Wymiary

Grubość wgłębienia dywanu 15 mm

Warunki użytkowania

Obciążenie pionowe przyłożone na dużej powierzchni (duże obciążenie) 5 kN

Obciążenie pionowe przyłożone na małej powierzchni 3 kN

Sprzęt

Liczba wyprowadzeń kablowych 1

Instalacja, montaż

Nadaje się do montażu we wnęce podłogowej Tak

Nadaje się do montażu w podniesionej podłodze Tak

Instrukcje

Konserwacja podłogi Suchy

Materiały

Kolor wyprowadzenia kablowego Stal szlachetna

Materiał Stal szlachetna

Funkcje

Do kanałów podpodłogowych Tak

Bezpieczeństwo

Odporność na uderzenie IK IK10

Klasa ochrony przed wnikaniami (IP) IP20

Klasa ochrony w stanie nieużywanym IP30

Ilustracje | Rysunki

