



EKQ120LE25

### Cassette inox Q12 LE hauteur interne 25mm

#### Caractéristiques techniques

##### Architecture

Avec évidement pour revêtement de sol

Oui

##### Forme

Forme

Carré

##### Dimensions

Profondeur de montage

105 mm

Longueur intérieur

244 mm

Largeur de montage

244 mm

Hauteur

87 mm

Plage de nivelingment

105 - 292 mm

Taille nominale

244 mm

##### Configuration

Taille de l'installation (installations sous le sol)

Q12

##### Dimensions

Profondeur pour la mise en place de revêtement

25 mm

##### Equipement

Support d'appareil pour intégration de boîtes d'encastrement

Oui

##### Conditions d'utilisation

Charge verticale appliquée sur une grande surface (charge lourde)

5 kN

Charge verticale appliquée sur une petite surface

3 kN

##### Equipement

Nombre d'appareils pouvant être installés

12

Nombre de boîte d'appareillage

3

Nombre de sorties de câbles

1

##### Installation, montage

Compatible avec l'installation en plancher creux

Oui

Compatible avec l'installation sur faux plancher

Oui

##### Notice

Entretien du sol

Sec

##### Matière

Couleur sortie de conduit

Acier inoxydable

Matière

Acier inoxydable

##### Fonctions

Compatible avec les canaux sous le plancher

Oui

##### Sécurité

Résistance aux chocs IK

IK10

Indice de protection IP

IP20

Indice de protection IP en état inutilisé

IP30

Illustrations | dessins

