



EKSQ120BL15

tehalit.VE-EE Pokrywa pełna IP54 20kN EKSQ12 244X244 15mm stal nierdzewna

#### Właściwości techniczne

##### Architektura

Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową Tak

##### Kształt

Kształt Kwadratowy

##### Wymiary

Zakres głębokości wbudowania 110 mm

Długość wbudowania 244 mm

Szerokość wbudowania 244 mm

Wysokość 87 mm

Zakres możliwej niwelacji poziomu 110 - 206 mm

Rozmiar nominalny 244 mm

##### Konfiguracja

Wielkość instalacji (instalacje podpodłogowe) Q12

##### Wymiary

Grubość wgłębienia dywanu 15 mm

##### Sprzęt

Wspornik na uchwycie puszkii Tak

##### Warunki użytkowania

Obciążenie pionowe przyłożone na dużej powierzchni (duże obciążenie) 20 kN

Obciążenie pionowe przyłożone na małej powierzchni 3 kN

##### Sprzęt

Liczba wbudowanych urządzeń 12

Liczba skrzynek wyjściowych 3

Liczba wyprowadzeń kablowych 0

##### Instalacja, montaż

Nadaje się do montażu we wnęcie podłogowej Tak

Nadaje się do montażu w podniesionej podłodze Tak

##### Instrukcje

Konserwacja podłogi Mokry

##### Materiały

Materiał Stal szlachetna

##### Funkcje

Do kanałów podpodłogowych Tak

##### Bezpieczeństwo

Odporność na uderzenie IK IK10

Klasa ochrony w stanie nieużywanym IP54

Ilustracje | Rysunki

