



EKSR060BL15

Nivellierbare Schwerlastkassette R06 für Revisionsöffnung mit Belagtiefe 15mm

Technische Eigenschaften

Architektur

Mit Bodenbelagsaussparung Ja

Form

Form Rund

Abmessungen

Einbautiefe 110 mm

Einbaudurchmesser 215 mm

Höhe 87 mm

Nivellierbereich 110 - 206 mm

Nenngrösse 215 mm

Konfiguration

Einbaugrösse (Unterflursysteme) R06

Abmessungen

Dicke Bodenbelagsaussparung 15 mm

Ausstattung

Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebecher Ja

Einsatzbedingungen

Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last) 20 kN

Vertikale Last auf kleine Oberfläche 3 kN

Ausstattung

Anzahl der einbaubaren Geräte 6

Anzahl der Gerätebecher 2

Anzahl der Leitungsauslässe 0

Installation, Montage

Geeignet für Hohlbodenmontage Ja

Geeignet für Doppelbodeneinbau Ja

Anleitung

Bodenpflege Nass

Werkstoff

Werkstoff Edelstahl

Funktionen

Geeignet für Unterflurkanal Ja

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK IK10

Schutzart IP im ungenutzten Zustand IP54

Abbildungen | Zeichnungen

