



EKR060LE15

Nivel. Edelstahlkassette R06 mit Leitungsauslass für 6x45er Module Belag T=15mm

Technische Eigenschaften

Architektur

Mit Bodenbelagsaussparung Ja

Form

Form Rund

Abmessungen

Einbautiefe 95 mm

Einbaudurchmesser 215 mm

Höhe 77 mm

Nivellierbereich 95 - 282 mm

Nenngröße 215 mm

Konfiguration

Einbaugröße (Unterflursysteme) R06

Abmessungen

Tiefe der Bodenbelagsaussparung 15 mm

Ausstattung

Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebecher Ja

Einsatzbedingungen

Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last) 5 kN

Vertikale Last auf kleine Oberfläche 3 kN

Ausstattung

Anzahl der einbaubaren Geräte 6

Anzahl der Gerätebecher 2

Anzahl der Leitungsauslässe 1

Installation, Montage

Geeignet für Bodenvertiefungen Ja

Geeignet für Doppelbodeneinbau Ja

Anleitung

Bodenpflege Trocken

Werkstoff

Farbe Leitungsauslass Edelstahl

Werkstoff Edelstahl

Funktionen

Geeignet für Unterflurkanal Ja

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK IK10

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

Schutzart IP im ungenutzten Zustand IP30

Abbildungen | Zeichnungen

