



EKR060LE15

Nivel. Edelstahlkassette R06 mit Leitungsauslass für 6x45er Module Belag T=15mm

Technische Eigenschaften

Architektur

Mit Bodenbelagsaussparung

Ja

Form

Form

Rund

Abmessungen

Einbautiefe

95 mm

Einbaudurchmesser

215 mm

Höhe

77 mm

Nivellierbereich

95 - 282 mm

Nenngröße

215 mm

Konfiguration

Einbaugröße (Unterflursysteme)

R06

Abmessungen

Tiefe der Bodenbelagsaussparung

15 mm

Ausstattung

Geräteträger zur Aufnahme von Gerätbecher

Ja

Einsatzbedingungen

Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last)

5 kN

Vertikale Last auf kleine Oberfläche

3 kN

Ausstattung

Anzahl der einbaubaren Geräte

6

Anzahl der Gerätbecher

2

Anzahl der Leitungsauslässe

1

Installation, Montage

Geeignet für Bodenvertiefungen

Ja

Geeignet für Doppelbodeneinbau

Ja

Anleitung

Bodenpflege

Trocken

Werkstoff

Farbe Leitungsauslass

Edelstahl

Werkstoff

Edelstahl

Funktionen

Geeignet für Unterflurkanal

Ja

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK

IK10

IP-Klasse (Ingress Protection)

IP20

Schutzart IP im ungenutzten Zustand

IP30

Abbildungen | Zeichnungen

