



EKR060LE15

**Nivel. Edelstahlkassette R06 mit Leitungsauslass für 6x45er Module Belag T=15mm**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

Mit Bodenbelagsaussparung

Ja

**Form**

Form

Rund

**Abmessungen**

Einbautiefe

95 mm

Einbaudurchmesser

215 mm

Höhe

77 mm

Nivellierbereich

95 - 282 mm

Nenngröße

215 mm

**Konfiguration**

Einbaugröße (Unterflursysteme)

R06

**Abmessungen**

Dicke Bodenbelagsaussparung

15 mm

**Ausstattung**

Geräteträger zur Aufnahme von Gerätbecher

Ja

**Einsatzbedingungen**

Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last)

5 kN

Vertikale Last auf kleine Oberfläche

3 kN

**Ausstattung**

Anzahl der einbaubaren Geräte

6

Anzahl der Gerätbecher

2

Anzahl der Leitungsauslässe

1

**Installation, Montage**

Geeignet für Hohlbodenmontage

Ja

Geeignet für Doppelbodeneinbau

Ja

**Anleitung**

Bodenpflege

Trocken

**Werkstoff**

Farbe Leitungsauslass

Edelstahl

Werkstoff

Edelstahl

**Funktionen**

Geeignet für Unterflurkanal

Ja

**Sicherheit**

Stoßfestigkeit IK

IK10

Schutzart IP

IP20

Schutzart IP im ungenutzten Zustand

IP30

Abbildungen | Zeichnungen

