



EKQ060LE15

**Nivel. Edelstahlkassette Q06 mit Leitungsauslass für 6x45er Module Belag T=15mm**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

Mit Bodenbelagsaussparung Ja

**Form**

Form Quadratisch

**Abmessungen**

Einbautiefe 95 mm

Einbaulänge 200 mm

Einbaubreite 200 mm

Höhe 77 mm

Nivellierbereich 95 - 282 mm

Nenngrösse 200 mm

**Konfiguration**

Einbaugrösse (Unterflursysteme) Q06

**Abmessungen**

Dicke Bodenbelagsaussparung 15 mm

**Ausstattung**

Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebecher Ja

**Einsatzbedingungen**

Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last) 5 kN

Vertikale Last auf kleine Oberfläche 3 kN

**Ausstattung**

Anzahl der einbaubaren Geräte 6

Anzahl der Gerätebecher 2

Anzahl der Leitungsauslässe 1

**Installation, Montage**

Geeignet für Hohlbodenmontage Ja

Geeignet für Doppelbodeneinbau Ja

**Anleitung**

Bodenpflege Trocken

**Werkstoff**

Farbe Leitungsauslass Edelstahl

Werkstoff Edelstahl

**Funktionen**

Geeignet für Unterflurkanal Ja

**Sicherheit**

Stoßfestigkeit IK IK10

Schutzart IP IP20

Schutzart IP im ungenutzten Zustand IP30

Abbildungen | Zeichnungen

