



EKQ060LE15

ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟ ΚΟΥΤΙ Q06 12ΣΤ. ΚΑΛΥΜΜΑ ΒΑΘΟΥΣ 15mm

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αρχιτεκτονική

Με άνοιγμα	Nai
------------	-----

Σχήμα

Σχήμα	Τετράγωνο
-------	-----------

Διαστάσεις

Ενσωματωμένο βάθος	95 mm
Ενσωματωμένο μήκος	200 mm
Ενσωματωμένο πλάτος	200 mm
Ύψος	77 mm
Ρύθμιση ύψους	95 - 282 mm
Ονομαστικό μέγεθος	200 mm

Ρύθμιση

Μέγεθος εγκατάστασης (σύστημα επιδαπέδιας εγκατάστασης)	Q06
---	-----

Διαστάσεις

Πάχος εσοχής χαλιού	15 mm
---------------------	-------

Εξοπλισμός

Χώρος για τοποθέτηση υλικών	Nai
-----------------------------	-----

Συνθήκες χρήσης

Κάθετο φορτίο που εφαρμόζεται σε μεγάλη επιφάνεια (βαρύ φορτίο)	5 kN
Κάθετο φορτίο που εφαρμόζεται σε μικρή επιφάνεια	3 kN

Εξοπλισμός

Αριθμός ενσωματωμένων συσκευών	6
Αριθμός κουτιών εξόδου	2
Αριθμός αγωγών εξόδου	1

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Κατάλληλο για χωνευτή τοποθέτηση στο δάπεδο	Nai
Κατάλληλο για εγκατάσταση σε υπερυψωμένο δάπεδο	Nai

Οδηγίες

Συντήρηση δαπέδου	στεγνό καθάρισμα
-------------------	------------------

Υλικά

Χρώμα καλωδίου	Ανοξείδωτο ατσάλι
Υλικό	Stainless steel

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Κατάλληλο για κανάλι υποδαπέδιας τοποθέτησης	Nai
--	-----

Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση IK	IK10
Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
Κατηγορία προστασίας σε αχρησιμοποίητη κατάσταση	IP30

Εικονογραφήσεις | Σχέδια

