



EКСR120ТM15

**Cassette inox R12 TM hauteur interne 15mm, 20kN**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Avec évidement pour revêtement de sol Oui

**Forme**

Forme Rond

**Dimensions**

Profondeur de montage 110 mm

Diamètre d'installation 306 mm

Hauteur 87 mm

Plage de nivellement 110 - 206 mm

Taille nominale 306 mm

**Configuration**

Taille de l'installation (installations sous le sol) R12

**Dimensions**

Profondeur pour la mise en place de revêtement 15 mm

**Equipement**

Support d'appareil pour intégration de boîtes d'encastrement Oui

**Conditions d'utilisation**

Charge verticale appliquée sur une grande surface (charge lourde) 20 kN

Charge verticale appliquée sur une petite surface 3 kN

**Equipement**

Nombre d'appareils pouvant être installés 12

Nombre de boîte d'appareillage 3

Nombre de sorties de câbles 1

Type de sortie de câble Tube

**Installation, montage**

Compatible avec l'installation en plancher creux Oui

Compatible avec l'installation sur faux plancher Oui

**Notice**

Entretien du sol Mouillé

**Matière**

Couleur sortie de conduit Argent

Matière Acier inoxydable

**Fonctions**

Compatible avec les canaux sous le plancher Oui

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK IK10

Indice de protection IP IP20

Indice de protection IP en état inutilisé IP54

Illustrations | dessins

