



EKR060TM15

#### Technické vlastnosti

##### Architektura

S prostorem pro koberec Ano

##### Tvar

Tvar Kulatý

##### Rozměry

Vestavěná hloubka 95 mm

Vestavěný průměr 215 mm

Výška 77 mm

Rozsah nivelace 95 - 282 mm

Jmenovitá velikost 215 mm

##### Konfigurace

Instalační velikost (podlahová instalace) R06

##### Rozměry

Tloušťka prohlubně pro koberec 15 mm

##### Vybavení

Část podvozku pro prohlubně zařízení Ano

##### Podmínky použití

Svislé zatížení působící na velkou plochu (velké zatížení) 5 kN

Svislé zatížení působící na malou plochu 3 kN

##### Vybavení

Počet vestavěných zařízení 6

Počet zásuvkových boxů 2

Počet výstupů potrubí 1

Typ výstupu potrubí Trubkový vývod

##### Instalace, montáž

Vhodné pro zapuštěnou podlahovou montáž Ano

Vhodné pro instalaci do zvýšené podlahy Ano

##### Instrukce

Údržba podlah Mokrý

##### Materiál

Barva výstupu potrubí Stříbrná

Materiál Nerezová ocel

##### Funkce

Vhodné pro podlahový žlab Ano

##### Bezpečnost

Mechanická odolnost IK IK10

Stupeň krytí IP IP20

Třída ochrany v nepoužívaném stavu IP54

**Ilustrace a výkresy**

