



EKQ060TM15

**Nivellierbare Edelstahlkassette Q06 mit Tubus für 6x45er Module Belagtiefe 15mm**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

Mit Bodenbelagsaussparung Ja

**Form**

Form Quadratisch

**Abmessungen**

Einbautiefe	95 mm
Einbaulänge	200 mm
Einbaubreite	200 mm
Höhe	77 mm
Nivellierbereich	95 - 282 mm
Nenngrösse	200 mm

**Konfiguration**

Einbaugrösse (Unterflursysteme) Q06

**Abmessungen**

Dicke Bodenbelagsaussparung 15 mm

**Ausstattung**

Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebecher Ja

**Einsatzbedingungen**

Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last)	5 kN
Vertikale Last auf kleine Oberfläche	3 kN

**Ausstattung**

Anzahl der einbaubaren Geräte	6
Anzahl der Gerätebecher	2
Anzahl der Leitungsauslässe	1
Ausführung Leitungsauslass	Tubus

**Installation, Montage**

Geeignet für Hohlbodenmontage	Ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau	Ja

**Anleitung**

Bodenpflege Nass

**Werkstoff**

Farbe Leitungsauslass	Silber
Werkstoff	Edelstahl

**Funktionen**

Geeignet für Unterflurkanal Ja

**Sicherheit**

Stoßfestigkeit IK	IK10
Schutzart IP	IP20
Schutzart IP im ungenutzten Zustand	IP54

Abbildungen | Zeichnungen

