



MKR120LE25

tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna IP30 5kN MKR12 fi306 25mm mosiądz

#### Właściwości techniczne

##### Architektura

Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową Tak

##### Kształt

Kształt Okrągły

##### Wymiary

Zakres głębokości wbudowania 105 mm

Średnica wbudowania 306 mm

Wysokość 87 mm

Zakres możliwej niwelacji poziomu 105 - 292 mm

Rozmiar nominalny 306 mm

##### Konfiguracja

Wielkość instalacji (instalacje podpodłogowe) R12

##### Wymiary

Grubość wgłębienia dywanu 25 mm

##### Sprzęt

Wspornik na uchwycie puszek Tak

##### Warunki użytkowania

Obciążenie pionowe przyłożone na dużej powierzchni (duże obciążenie) 5 kN

Obciążenie pionowe przyłożone na małej powierzchni 3 kN

##### Sprzęt

Liczba wbudowanych urządzeń 12

Liczba skrzynek wyjściowych 3

Liczba wyprowadzeń kablowych 1

##### Instalacja, montaż

Nadaje się do montażu we wnęce podłogowej Tak

Nadaje się do montażu w podniesionej podłodze Tak

##### Instrukcje

Konserwacja podłogi Suchy

##### Materiały

Kolor wyprowadzenia kablowego Mosiądz

Materiał Mosiądz

##### Funkcje

Do kanałów podpodłogowych Tak

##### Bezpieczeństwo

Odporność na uderzenie IK IK10

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

Klasa ochrony w stanie nieużywanym IP30

Ilustracje | Rysunki

